



مشخصات فنی :

25	20	15	10	DN	سایز
1"	3/4"	1/2"	3/8"	IN	
(BSP,NPT) دنده ای					نحوه اتصال
21 bar					ماکریزم فشار کاری
250 °C - 482 °F					ماکریزم دمای کاری

تله بخار ترمومتریکی خطی

TS Type 21

نصب و راه اندازی و تعمیرات



تعمیر و نگهداری:

با جدا کردن درپوش از بدنه ، می توان صافی و کپسول را از داخل تراپ خارج کرد. در صورت گرفتگی سوراخهای صافی ، باید آنرا تمیز کرد . و در صورت خراب بودن صافی یا کپسول ترمومتریکی ، باید آنها را تعویض کرد.


اطلاعات کلی :

تراپ خطی TS-21 براساس خاصیت ترمومتریکی کار می کند. یک کپسول با مکانیزم ساده تغییر دما مسیر خروجی را براساس انقباض یا انبساط مایع داخل کپسول باز و یا بسته می کند. بازشدن مسیر آنی بوده و بستگی به وجود و یا عدم وجود کندانس در پشت تراپ دارد ، در صورت وجود کندانس مسیر خروجی تراپ باز است و کندانس تخلیه می شود؛ با تخلیه شدن کندانس و ورود بخار به داخل تراپ به جهت بالاتر بودن دمای بخار نسبت به دمای کندانس ، با انبساط کپسول مسیر خروجی مجددأ بسته و از خروج بخار جلوگیری می کند.

نصب :

این تراپ روی خطوط به هر حالتی می تواند نصب شده و به راحتی کار کند. در این تراپها نیازی به صافی ندارد اما بهتر است یک صافی قبل از آن قرار گیرد .

قطعات یدکی:



No	Part Number	نام قطعه
1	9890	صافی
2	6140	کپسول ترمومتریکی

فروشگاه لاله زار : لاله زار جنوبی - کوچه اتحادیه - پاساز اتحادیه - پلاک 42 - فروشگاه آوات
تلفن : 36613692 و 36059836

فروشگاه طالقانی : خیابان طالقانی - ابتدای بهار شمالي - پاساز بهار امين - طبقه اول - واحد 69 - ابزار دقیق نیما
تلفن : 77653734 و 77640343 - فکس : 77670717



عیوض

EYVAZ

Thermostatic linear steam trap

Installation and Maintenance Instructions TS Type 21



General Information:

TS-21 works base on thermostatic properties. A capsule inside the trap open or close the orifice by using contraction or explanation of liquid. Opening of trap is impermanent and depended on being condensate behind it or not. When condensate is in trap output orifice is open and vacates condensation. by interring steam in to the trap, liquid inside the capsule is expanded (the steam temperature is higher than condensate) closed the orifice.

Technical Data:

25	20	15	10	DN	size
1"	3/4"	1/2"	3/8"	IN	
Connection Type					Screwed (BSP,NPT)
Max. working pressure					21 bar
Max. working temperature					250 °C - 482 °F

Maintenance:

By removing cap, the strainer and capsule can be expelled. you must be clean the strainer, if the strainer holds is dirty or replace the strainer or thermostatic capsule if they are spoiled .

Parts and Assembly plan:

No.	Part name	
1	Top side of Body	
2	strainer	
3	Thermostatic Capsule	
4	Down side of Body	

Installation:

This trap is installed in each position and direction of line. This kind of trap does not need any strainer but it is better use one of them before trap

Spare Parts:

No	Part Number	نام قطعه
1	9890	Strainer
2	6140	Thermostatic capsule

فروشگاه لاله زار : لاله زار جنوبی - کوچه اتحادیه - پاساز اتحادیه - پلاک 42 - فروشگاه آوات
تلفن : 36613692 و 36059836

فروشگاه طالقانی : خیابان طالقانی - ابتدای بهار شمالي - پاساز بهار امين - طبقه اول - واحد 69 - ابزار دقیق نیما
تلفن : 77653734 و 77640343-4 فکس : 77670717