



LS Type 04

لول سوئیچ مایعات

Liquid Level Switch

۱- دامنه عملکرد:

Level switch type LS-04 is useful to control device level of liquids. Its working attributes are : 10PN nominal pressure, flanged connection , 150 °C or 302° F working temperature . this device is used in water, fuel ,acid, De aerator tanks and also condensate, under pressure caldrons ,water treatment systems and etc.

لول سوئیچ تیپ LS-04 جهت کنترل کردن سطح مایعات در ارتفاعی که آن را نصب می کنیم مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه در فشار نامی PN10 و اتصال فلنجی و دمای کاری 150°C یا F 302° تولید می شود. از این تجهیز در مخازن آب ،دی اریتور ،タンکهای سوخت ،مخازن کندانس ،منابع تحت فشار ،タンکهای اسید ،تصفیه خانه های آب و ... استفاده می شود.



۲- طرز کار:

Function of this device is based on electro-mechanical with change of liquid level, the floater ball with connected lever move up and down (vertically) This movement transferred through a connecting rod, to magnetic piece at end of the rod in effect of this, position of other magnetic piece which there is behind flange, is changed and start or stop the limit switch. On-off commands is sent to the electrical circuits for controlling electrical equipment such as Electro-pumps, solenoid valve and etc. this instrument is installable with more safety . because of mechanical or electrical disaffiliation between the part inside and outside of liquid. By using of holes which are prepared on lever and changing the position of pins, height can be controlled. Instant turbulence do not cause to circuit open or close. All parts inside liquid are made of stainless steel and have durable life. This instrument is thoroughly sealed against penetration of water.

اساس کار این دستگاه الکترومکانیکی می باشد. با تغییر سطح مایع ، توبی متصل به میله دستگاه در جهت بالا و پائین (عمودی) به حرکت در می آید. این حرکت از طریق اهرم ارتباطی به آهنربای تعییه شده در انتهای اهرم انتقال می یابد و موجب دفع و تغییر وضعیت آهنربای موجود در پشت فلنج و داخل محفظه می شود و در نتیجه لیمیت سوئیچ تعییه شده در داخل دستگاه را قطع و یا وصل می نماید . بدین طریق می توان فرمانهای ON-OFF را به مدارهای الکتریکی ارسال و تجهیزات الکتریکی مختلفی از جمله الکتروپمپ ها ، سلوونوئیدولوها و غیره را کنترل نمود. به دلیل عدم ارتباط مکانیکی و الکتریکی بین قطعات داخل و خارج مایع، با امنیت بیشتری میتوان نصب کرد. همچنین با توجه به سوراخهای تعییه شده بر روی اهرم ارتباطی این دستگاه و با جایه جایی پینها میدان بازی شناور را می توان تغییر و ارتفاع تحت کنترل قابل تنظیم می باشد. نوسانات سریع مایع باعث قطع یا وصل مدار نمی شود . کلیه قطعات داخل مایع از جنس استنلس استیل بوده و دارای عمر طولانی می باشد. دستگاه در مقابل نفوذ آب، دارای آبیندی کامل می باشد .

۳- نصب:

این دستگاه بر روی دیواره مخازن مورد بحث به صورت افقی قابل نصب می باشد. جهت نصب این دستگاه ، ابتدا باید فلنج مقابله مخصوص ساخت این شرکت را قبل از روی مخازن و در محل مورد نظر جوش داده و سپس دستگاه را به صورت افقی به وسیله پیچ و مهره های موجود، بر روی فلنج جوش شده بست و موقعیت آن را به صورت دقیق ثابت نمود.



4-مشخصات فنی و متریال قطعات :

PN10	Nominal Pressure	فشار نامی
150 °C	Working Temperature	دماه کاری
IP64	Isolated & Degree of Protection	محافظت در برابر غبار و رطوبت
0.6 g/cm ³	Min .Density	کمترین دانسیته
15A (125...380)VAC or 0.5A 125V DC	Switch Capacity	ظرفیت سوئیچ
Special Flange/S.S304	Connection Type & Material	نوع اتصال دستگاه و متریال
AL	Cover	متریال کاور
SS304	Ball	متریال توپی
SS304/CS	Opposite Flange Material	متریال فلنج مقابل





5-Parts Table, Assembling and Dimension Plans :

5-جدول قطعات و نقشه های مونتاژی و ابعادی :

No	Part Name	نام قطعه	No	Part Name	نام قطعه
1	Name Plate	پلاک مشخصات فنی	7	Connected level	اهرم ارتباطی
2	Micro Switch Cover	کاور میکروسوئیچ	8	Connection Flange	فلنج اتصال
3	Micro Switch	میکروسوئیچ	9	Sealing gasket	واشر آبندی
4	Magnetic Piece	آهن ربا	10	Height Adjustment Plate	صفحه تنظیم ارتفاع
5	Cable Gland M14	گلند کابل M14	11	Opposite Flange	فلنج مقابل
6	Magnetic Piece cover	کاور آهن ربا	12	Ball	توپی

در مدار زیر وضعیت کنکاتهای لیمیت سوئیچ در حالت پائین بودن توپی نشان داده شده است.

In the following circuit, contacts of limit switch (in down position of floater) is shown.



فروشگاه لاله زار : لاله زار جنوبی - کوچه اتحادیه - پاساز اتحادیه - پلاک 42 - فروشگاه آوات

تلفن : 36059836 و 36613692

فروشگاه طالقانی : خیابان طالقانی - ابتدای بغار شمالی - پاساز بغار امین - طبقه اول - واحد 69 - ابزار دقیق نیما

تلفن : 77670717 فکس : 77653734 و 77640343-4